



Hörnfräs 90° 5720VZ16, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	220800 32/3
GTIN	4059782500808
Artikelklass	28R

Beskrivning

Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med $G = 6,3$ vid 30 000 v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till $r_e = 6,0$ mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigerig.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	135 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Utkragningslängd L_1	75 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	16 mm
Passande vändskär	ZD.. 16M5
Vändskärsskruv	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Antal skär Z	3
spiralfräsning a_p	4 mm
Rampningslängd L för α_{max}	22,5 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	48 mm
Rampningsvinkel α_{max}	6,35 grad
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm

Ø D ₃	16 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229900
------------	--------