

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 35/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212125 35/5
GTIN	4045197192585
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	16 mm
Skär-Ø D _c	35 mm
Passande vändskär	RD..1003
Ø D ₃	25 mm
Skrivsats förvändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
totalängd L _{tot}	40 mm
Antal skär Z	5

Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	60 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
spiralfräsning a_p	2 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	22,45 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,79 grad
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP