

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212155 32/3
GTIN	4045197192851
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	32 mm
Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	20 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Passande vändskär	RD..12T3
totallängd L _{tot}	42 mm
Fästgंगा M	M16

Ø D ₂	28,7 mm
Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	3
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	16,94 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	52 mm
spiralfräsning a _p	2,5 mm
Rampningsvinkel α _{max}	2,84 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	62 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Skruvsats för vändskär 10 delar	219807
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219805