

Garant
Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/2mm

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215800 20/2 |
| GTIN | 4045197133151 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning
Användningsdata:

Universell användning i alla material.

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| totallängd L_{tot} | 90 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 20 mm |
| Skrivsats för vändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Passande vändskär | AP.. 1003.. |
| Utkragningslängd L_1 | 40 mm |
| Skär-Ø D_c | 20 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Rampningslängd L för α_{max} | 14,85 mm |
| spiralfräsning Ø D_{max} | 38 mm |
| spiralfräsning Ø D_{min} | 37 mm |
| Rampningsvinkel α_{max} | 0,96 grad |

| | |
|----------------------|------------------|
| Ø D ₃ | 17 mm |
| Skaftutförande | weldon-skaft |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | MTC |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219814 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |