

Garant
Kopierfräs 0° negativ, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 52/5mm


Beställningsdata

Ordernummer	212125 52/5
GTIN	4045197192608
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
Ø D_3	42 mm
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	RD..1003
Skrivsats förvändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Skär-Ø D_c	52 mm
Antal skär Z	5

Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	94 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	102 mm
spiralfräsning a_p	2 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	39,45 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,02 grad
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8