

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7520, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	212195 UNI
GTIN	4045197302427
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:**Alla vändskärspaltor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.****OBS!:**Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
ISO-kod vändskär	RDHX 0501 MOTN
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7520
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	210 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	240 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		