

**Garant**
**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/4mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	212155 35/4
GTIN	4045197192868
Artikelklass	210

**Beskrivning**
**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

**Observera:**

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	RD..12T3
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	35 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	42 mm
Skrivsats för vändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Skrivsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm

Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Fästgänga M	M16
Antal skär Z	4
Invändig	ja
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	19,94 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	58 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	2,5 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	2,41 grad
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Vändskärsskrusats 10 delar	219805
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Skrusats förvändskär 10 delar	219807