

Garant**RDHT 0702 MOFN diamantbelagt, positivt, HB7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212201 ALU |
| GTIN | 4045197555663 |
| Artikelklass | 21B |

Beskrivning**Utförande:**

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | ALU |
| ISO-kod vändskär | RDHT 0702 MOFN |
| Skärmaterial | VHM |
| Sort | HB7810 |
| Matning f_z per tand | 0,18 mm |
| Antal byten/skär | 1 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | lämplig | 400 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 400 m/min | N |
| Grafit, glasfiber | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |