

Garant**Hörnfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/2mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215870 16/2 |
| GTIN | 4045197193032 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Användningsdata:**

Universellt användbar i alla material och för spårfräsning.

OBS!:

Fästen för fräsar med gänga, se katalogdel 3.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ø D ₁ h ₆ | 8,5 mm |
| Passande vändskär | AP.. 1003 |
| Ø D ₂ | 12,7 mm |
| Fästgänga M | M8 |
| totallängd L _{tot} | 23 mm |
| Skär-Ø D _c | 16 mm |
| Skrivsats för vändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Antal skär Z | 2 |
| spiralfräsning Ø D _{max} | 30 mm |
| spiralfräsning Ø D _{min} | 29 mm |
| Rampningsvinkel α _{max} | 1,32 grad |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Rampningslängd L för α_{\max} | 10,85 mm |
| Ø D ₃ | 13 mm |
| Skaftutförande | med gänga |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | MTC |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Vändskärsskrivsats 10 delar | 219814 |