

Garant**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/3mm**

Beställningsdata

Ordernummer	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Mycket hög bearbetningsprestanda genom de 2 eller 3 skären som används varje varv.

Användningsdata:

För valsfräsning.

OBS!:

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	110 mm
Skruvsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	AP.. 1003
maximalt sågdjup $a_{p max}$	28 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Skär-Ø D_c	25 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Utkragningslängd L_1	52 mm
Antal vändskärsplattor	9
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2