


Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 40/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215850 40/6
GTIN	4045197221735
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Med borrhål för fastskruvning.

Användningsdata:

Universell användning i alla material.

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	40 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
FästhålsØ	16 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skär-Ø D_c	40 mm
Antal skär Z	6

Rampningsvinkel α_{\max}	0,41 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	34,85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	77 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP