

**Garant****Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket hög bearbetningsprestanda genom de 2 eller 3 skären som används varje varv.

**Användningsdata:**

För valsfräsning.

**OBS!:**

**Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	AP.. 1003
Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	32 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	38 mm
total längd L <sub>tot</sub>	114 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	54 mm
effektivt antal skär Z <sub>eff</sub>	3
Antal vändskärsplattor	12
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814