



Sladdlös specialskruvdragare, Typ: C12RAD



Beställningsdata

Ordernummer	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – Batteridrivna vinkelborrskruvdragare samt spärrskruvdragare

- **REDLINK™ elektronik med steglös varvtalsreglering, H/V-gång och överlastskydd.**
- **LED-belysning av arbetsområdet.**
- **Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.**

Lätt och smidig kompakt **vinkelborrskruvdragare** för svåråtkomliga ställen. Mycket kompakt – hörnmått **endast 95 mm**. Elektronisk 10-steps momentinställning samt borrläge och **FIXTEC**-snabbchuck. Röd LED-lampa som indikerar uppnått vridmoment.

Fördel:

Mycket kompakt, bara 95 mm hörnmått.

leveransinnehåll:

Inklusive ackumulator, laddare och transportväska.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073814 och nr 073839.

Teknisk beskrivning

batterikapacitet	2 Ah
Utförande	Vinkelborrskruvdragare
maximal spiralborr-Ø i trä	25 mm
tillverkarens beteckning	C12RAD-202B
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 800 min ⁻¹

vikt	1,1 kg
verktygsfäste	Ø 1,0 – 10 mm
Batterispänning	12 V
maximalt vridmoment hårt	12 Nm
typisk användning	Medium
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Litiumjon
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Trä
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12