

# HEDI

## Kabelvinda, Typ: 10N



### Beställningsdata

Ordernummer	081194 10N
GTIN	4003644016969
Artikelklass	08B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kabelvinda med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Mycket tåligt och tillslutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.

Enkel vägg- eller takmontering med **150° rotationsfrihet**.

#### Funktion:

IP24: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men kontakt bör undvikas.

#### Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

#### OBS!:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

### Teknisk beskrivning

Husets material	Plast
höjd	275 mm
Typ	10N
kabelkonstruktion	3G1,5

material kabel	Neoprengummi
Bredd	185 mm
märkeffekt utrullad	2000 (16 A) W
Längd	325 mm
Kabelklass	H07RN-F
kabellängd	10 m
märkspänning	250 V
IP-skyddsklass	IP 24
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
Produktslag	Kabelvinda