

**Garant****Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/6mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	215850 50/6
GTIN	4045197221759
Artikelklass	210

## Beskrivning

**Utförande:**

Med borrhål för fastskruvning.

**Användningsdata:**

**Universell användning i alla material.**

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

## Teknisk beskrivning

totallängd $L_{tot}$	40 mm
FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø $D_c$	50 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Antal skär Z	6
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,32 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	44,85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	97 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2