

**Garant****Hörnfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 15,7/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215870 15,7/2
GTIN	4045197193025
Artikelklass	210

**Beskrivning****Användningsdata:**

Universellt användbar i alla material och för spårfräsning.

**OBS!:**

Fästen för fräsar med gänga, se katalogdel 3.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	15,7 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	23 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Passande vändskär	AP.. 1003
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Skruvsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Fästgंगा M	M8
Antal skär Z	2
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	29,4 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	28,4 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	1,36 grad

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	10,55 mm
Ø D <sub>3</sub>	12,7 mm
Skafutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814