

**CC.T 060202, Sort: CA510**

Beställningsdata

Ordernummer	260091 CA510
GTIN	4960664696420
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 060202 CA510 Sort: CA510

spån-brytare: HQ

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,05 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	HQ
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning