


**CCGT 060204, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260073 SP4019
GTIN	
Artikelklass	28D

**Beskrivning**

CCGT 060204 SP4019 Sort: SP4019

spån-brytare: 62

Skärdjup  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 30 - 440 m/min

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	62
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,15 - 3 mm
Primäranvändning	UNI
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 440 m/min
Sort	SP4019

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCGT 060204
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning