

Magnetskruvstycksats VersaMAG, Typ: VERSA-01



Beställningsdata

Ordernummer	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och kraftfull permanentmagnet med skruvstycke för verktygsfri fastspänning av olika komponenter på magnetiska ytor.

- **Mobilt, flexibelt och snabbt användbart. Anpassar sig till alla arbetsplatser tack vare det kompakta utförandet och den extra smala permanentmagneten.**
- **Optimerar varje arbetsplats: Renligt och säkert arbete med många olika tillämpningsmöjligheter.**
- **Modulsystem: Det unika modulsystemet ger en säker fasthållning i många olika arbetsituationer och kan ständigt utökas med passande tillbehör.**
- **Skruvstycket har 108 mm spännområde och 100 mm backbredd.**
- **Utbytbara spännbackar med olika höjder för fastspänning av större objekt, t.ex. plåtar och rör.**
- **Tack vare det innovativa 2-rotorsystemet med upp till 7800 N fasthållningskraft, som ger en säker fastspänning på alla magnetiska ytor – till och med i tunnplåtområdet (från 4 mm tjocklek).**
- **Fastspänning i trånga utrymmen eller på vertikala ytor? Tack vare det kompakta utförandet och den extra smala permanentmagneten är det inga problem.**
- **Exakt uppriktning av permanentmagneten med hjälp av en 30 % förmagnetisering.**
- **Säker fastspänning av komponenter för vidare bearbetning med olika elverktyg, t.ex. vinkelslipar, borrar, skruvdragare, sågar, MULTIMASTER etc.**

leveransinnehåll:

1st permanentmagnet, 1st monteringsplatta, 1st skruvstycke, 1st 3 mm insexnyckel, 1st surrningsrem.

Teknisk beskrivning

längd a	212 mm
vikt	7,25 kg
bredd B	70 mm
backbredd	100 mm
backhöjd	40 mm
magnetspännkraft	7800 N
Produktslag	Magnetspännplatta