

**Garant****CC.T 060202, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

Ordernummer	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning