

**Garant****ZDHT 150508FR-F10 DLC-belagd, HB7805, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Periferislipade vändskärsplattor för noggrant passande säte i bärarverktyget. Kraftfullt finkornsubstrat av senaste skärmedelsgeneration. Optimerad eggpreparering för användning i lätt spånbara material.

**Teknisk beskrivning**

Sort	HB7805
Matning $f_z$ per tand	0,1 - 0,25 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	ZDHT 150508FR-F10
Sort	HB7805
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,56 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	2000 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1400 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		