

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250762 HB7020
GTIN	4045197699558
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SM

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning