

**DNMG 150608, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150608 CA510 Sort: CA510
spån-brytare: PS
Skärdjup a_p : 1 - 4 mm
Matning f : 0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
spån-brytare	PS
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning