

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 44mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 44
GTIN	4047109025752
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239655 8IP2 (1,3 Nm)
ISO-kod vändskär	WOEX 05T304

Grundstommestorlek	40
Antal skär Z	1
Skruv för grundstomme	239655 20IP1
Centreringspetsens storlek	40
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	44
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskrivsats10 delar Drivanordning 8IP2	239655 8IP2
KOMET® stomme Ø DC 40 mm	236654 40
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
KOMET® stomme Ø DC 40 mm	236652 40
KOMET® stomme Ø DC 40 mm	236653 40
KOMET KUB Centron® centreringspets hårdmetall Typ 40	236657 40
Torx Plus klämskrivsats10 delar Drivanordning 20IP1	239655 20IP1
Torx Plus klämskrivsats10 delar Drivanordning 20IP	239655 20IP
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 40	236655 40
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 40	236656 40