



Skrubbslipskiva Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Skivdiameter × skivbredd: 230X4mm



Beställningsdata

Ordernummer	560446 230X4
GTIN	4064035079123
Artikelklass	53M

Beskrivning

Utförande:

Grovslipskiva med innovativt **Cubitron™ 3 precisionsformat keramikorn för rostfritt stål och stål**. Mycket hög slipkapacitet och lång användningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.

Reviderat precisionsformat Cubitron™ II-korn med **förbättrad mikrokristallstruktur för högre kapacitet, bättre prestanda och hållbarhet**. Jämfört med Cubitron™ II upp till 5 % högre skärhastighet och lugnare slipegenskaper.

Användningsdata:

Kan användas både som skrubbskiva och kapskiva, och lämpar sig därmed idealiskt för skärning, slipning och putsning. Lämplig att använda till rostfritt stål och stål.

Specifikation:

A36R-BF

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	230 mm

Formbeskrivning	rak
för materialtjocklek	12,6 - 21 mm
skivbredd	4,2 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Specifikation	A36R-BF
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	Radie grad
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Betong
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		