



MultiMaster 5 kombistege, antal steg: 5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 966101 5 |
| GTIN | 4003866403318 |
| Artikelklass | 96Z |

Beskrivning

Utförande:

En stege, 5 lägen: Fristående stege, fristående stege med trappsteg, stege i offset-läge, stege samt utdragen stege.

Enkel och snabb omställning mellan lägena med enhandsmanövrering och finjusterbar stöddel i 35 mm raster.

Sidstycken av eloxerad aluminium, i 80 mm djupa trappsteg med Safer Step Technology. Nitad steg-till-regel-anslutning. Ergonomisk transport tack vare 2 hjul på klätterdelen. Specialutformad topp med handtag. Toppen kan läggas an mot in- och utvändiga hörn och mot master, vilket ger ökad flexibilitet och mångsidighet. Topp med magnetfack för smådelar samt 2 clipshållare och central ursparning för batteriskrivdragare eller liknande verktyg.

Norm:

DIN EN 131-4.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|--------|
| Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm |
| bredd hopfälld | 0,64 m |

| | |
|------------------------------|---------------|
| antal steg | 5 |
| vikt | 11,4 kg |
| Norm | DIN EN 131-4. |
| längd hopfälld | 1,83 m |
| Stegens längd som trappstege | 1,83 m |
| stegens arbetshöjd ca | 3,15 m |
| steglängd utkörd | 2,88 m |
| djup hopfälld | 0,23 m |
| Avläggsskål finns | ja |
| rullbar | ja |
| Serie | MultiMaster |
| stegens arbetshöjd ca | 3,7 m |
| Steg utförande | steg 2 |
| Material | Aluminium |
| Bärförmåga stegteknik | 150 kg |
| Produktslag | Kombistege |