

**DNMG 150604, Sort: CA4515****Beställningsdata**

Ordernummer	250796 CA4515
GTIN	4960664600632
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150604 CA4515 Sort: CA4515
spån-brytare: STD
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,05 - 0,7 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 110 - 360 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	110 - 360 m/min
spån-brytare	STD
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	K
Matning f	0,05 - 0,7 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA4515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning