


**DNMG 150604, Sort: KW10****Beställningsdata**

Ordernummer	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150604 KW10 Sort: KW10
spån-brytare: AH
Skärdjup a_p : 0,8 - 3,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 400 m/min
spån-brytare	AH
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,8 - 3,5 mm
Sort	KW10

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning