

HEDI

Kabelvinda, Typ: 15N



Beställningsdata

Ordernummer	081194 15N
GTIN	4003644016990
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Kabelvinda med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Mycket tåligt och tillslutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.

Enkel vägg- eller takmontering med **150° rotationsfrihet**.

Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

OBS!:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

Teknisk beskrivning

Kabelklass	H07RN-F
Typ	15N
material kabel	Neopren
kabellängd	15 m
Bredd	185 mm
Längd	325 mm

kabelkonstruktion	3G1,5
märkeffekt utrullad	2000 (16 A) W
höjd	275 mm
Husets material	Plast
märkspänning	250 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
Produktslag	Kabelvinda