


**DNMG 150608, Sort: KW10****Beställningsdata**

Ordernummer	250797 KW10
GTIN	4960664224388
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150608 KW10 Sort: KW10
spån-brytare: AH
Skärdjup a_p : 0,8 - 3,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 400 m/min
spån-brytare	AH
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,8 - 3,5 mm
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Primäranvändning	N
Sort	KW10

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning