

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 38
GTIN	4047109025707
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

Centreringsspetsens storlek	26
Skrivsats för vändskär	239655 8IP2 (1,3 Nm)

Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	WOEX 05T304
Grundstommestorlek	33
Skruv för grundstomme	239655 15IP1
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	38
för tumdiameter	1 1/2 tum
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239655 15IP1
KOMET KUB Centron® centreringsspets HSS Typ 26	236655 26
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® centreringsspets hårdmetall Typ 26	236657 26
KOMET® stomme Ø DC 33 mm	236652 33
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 8IP2	239655 8IP2
KOMET KUB Centron® centreringsspets HSS Typ 26	236656 26
KOMET® stomme Ø DC 33 mm	236653 33
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
KOMET® stomme Ø DC 33 mm	236654 33