

Förlängningskabel för F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 15B



Beställningsdata

Ordernummer	081183 15B
GTIN	4003644002214
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44).

Med stickkuttag för länderna **F, B, PL, CZ**. Högflexibel polyuretanpansarkabel **H07BQ-F 5G2,5**. För grov användning, olje- och syrafast, slitstark yta.

Högflexibel polyuretanpansarkabel H07BQ-F 3G1,5.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

kabellängd	15 m
Kabelklass	H07BQ-F
Passar för länderna	F; B; PL; CZ
Typ	15B
material kabel	Pansarkabel
kabelkonstruktion	3G1,5
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven

Kontakttyp ingång	E
Produktnamnsattribut	250 V
nätspänning	250 V
Produktslag	Förlängningskabel

Tillbehör

Kabelupphängningssystem CableFix Typ L	081191 L
Kabelupphängningssystem CableFix Typ S	081191 S
Kabelupphängningssystem CableFix Typ XL	081191 XL