

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 30
GTIN	4047109025622
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	WOEX 040304
Skruv för grundstomme	239652 6IP2

Skruvsats förvändskär	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Grundstommestorlek	26
Antal skär Z	1
Centreringspetsens storlek	26
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	30
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 26	236655 26
KOMET® stomme Ø DC 26 mm	236652 26
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 6IP	239655 6IP
KOMET KUB Centron® centreringspets hårdmetall Typ 26	236657 26
KOMET® stomme Ø DC 26 mm	236653 26
KOMET® stomme Ø DC 26 mm	236654 26
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 26	236656 26
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP1	239655 8IP1