

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 54mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 54
GTIN	4047109081673
Artikelklass	24L

**Beskrivning****Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

**Användningsdata:**

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

**Passar till:**

Grundstomme nr 236652–236654.

**leveransinnehåll:**

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	WOEX 06T304
Grundstommestorlek	46

Skrivsats förvändskär	239655 10IP (2,8 Nm)
Skruv för grundstomme	239655 20IP
Antal skär Z	1
Centreringspetsens storlek	46
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	54
för tumdiameter	2 1/8 tum
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

KOMET KUB Centron® centreringspets hårdmetall Typ 46	236657 46
Torx Plus klämskrivsats10 delar Drivanordning 20IP	239655 20IP
Torx Plus klämskrivsats10 delar Drivanordning 10IP	239655 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET® stomme Ø DC 46 mm	236654 46
Torx Plus klämskrivsats10 delar Drivanordning 20IP2	239655 20IP2
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 46	236655 46
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 46	236656 46
KOMET® stomme Ø DC 46 mm	236653 46
KOMET® stomme Ø DC 46 mm	236652 46