

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 51mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 51
GTIN	4047109081642
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239655 10IP (2,8 Nm)
ISO-kod vändskär	WOEX 06T304

Grundstommestorlek	46
Antal skär Z	1
Centreringspetsens storlek	46
Skruv för grundstomme	239655 20IP
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	51
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET® stomme Ø DC 46 mm	236653 46
KOMET® stomme Ø DC 46 mm	236654 46
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 46	236656 46
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 46	236655 46
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 20IP2	239655 20IP2
KOMET® stomme Ø DC 46 mm	236652 46
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 10IP	239655 10IP
Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 20IP	239655 20IP
KOMET KUB Centron® centreringspets hårdmetall Typ 46	236657 46