

**KOMET KUB Centron® borrhkrona, Ø DC: 23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 23
GTIN	4047109293519
Artikelklass	24L

**Beskrivning****Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borrhkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

**Användningsdata:**

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

**Passar till:**

Grundstomme nr 236652–236654.

**leveransinnehåll:**

Borrhkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

**Teknisk beskrivning**

Centreringsspetsens storlek	20
ISO-kod vändskär	WOEX 030204

Skruv för grundstomme	239655 8IP
Skruvsats förvändskär	239655 6IP (1,01 Nm)
Antal skär Z	1
Grundstommestorlek	20
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	23
för tumdiameter	29/32 tum
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

KOMET KUB Centron® centreringsspets HSS Typ 20	236655 20
KOMET KUB Centron® centreringsspets HSS Typ 20	236656 20
KOMET® stomme Ø DC 20 mm	236654 20
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP	239655 6IP
KOMET KUB Centron® centreringsspets hårdmetall Typ 20	236657 20
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP	239655 8IP
KOMET® stomme Ø DC 20 mm	236653 20
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239655 6IP1
KOMET® stomme Ø DC 20 mm	236652 20