

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 33mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 33
GTIN	4047109025653
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Skrivsats förvändskär	239655 8IP2 (1,3 Nm)

ISO-kod vändskär	WOEX 05T304
Skruv för grundstomme	239655 15IP1
Grundstommestorlek	33
Centreringspetsens storlek	26
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	33
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

KOMET® stomme Ø DC 33 mm	236652 33
KOMET KUB Centron® centreringspets hårdmetall Typ 26	236657 26
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 26	236656 26
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239655 15IP1
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP	239655 15IP
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP2	239655 8IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET® stomme Ø DC 33 mm	236653 33
KOMET® stomme Ø DC 33 mm	236654 33
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 26	236655 26