

**VNMG 160408, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	MQ
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning