

**Garant****CCGT 120402, Sort: HB7310**

### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260156 HB7310 |
| GTIN         | 4045197668233 |
| Artikelklass | 21G           |

### Teknisk beskrivning

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| spån-brytare                          | AM                       |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,1 - 4 mm               |
| Primäranvändning                      | N                        |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt            |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 350 - 600 m/min          |
| Hörnradie                             | 0,2 mm                   |
| Matning $f$                           | 0,05 - 0,5 mm/v          |
| Sort                                  | HB7310                   |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning           |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov- och finbearbetning |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov- och finbearbetning |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Skärmaterial     | VHM                    |
| ISO-kod vändskär | CCGT 120402            |
| Antal byten/skär | 2                      |
| Tolerans         | G                      |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |