



Sladdlös borrarvdragare, Typ: M12BDD2



Beställningsdata

Ordernummer	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännborrhuck av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

- **Med 4-polig DC-motor med överlastskydd och litet underhållsbehov.**
- **REDLINK™-elektronik – säker belastningsreglering med överlastskydd för lång livslängd på batteri, motor och växellåda.**
- **Bara 185 mm totallängd.**
- **19 stegs momentinställning samt borrarsteg.**

Fördel:

Mycket kompakt, bara 185 mm totallängd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, bältesclips, HD-box.

OBS!:

Passande reservackumulatorer och laddare finns under nr 073814, nr 073815, nr 073829 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i trä	22 mm
typisk användning	Medium
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 400 min ⁻¹
motorkonstruktion	4-polig motor
maximalt vridmoment hårt	30 Nm
batterikapacitet	2 Ah
vikt	1,2 kg
spännvidd snabbchuck	1,5 - 10 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	1500 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	M12BDD-202C
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
Batterispänning	12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Trä
Produktslag	Borrskruvdragare

Tillbehör

Vinkelskruvtillsats Typ OSD2	073920 OSD2
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Vinkelskruvtillsats Typ WB1	073920 WB1