

Garant**eco-skärhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/06 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251904 20/06
GTIN	4045197651105
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärege. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: PWLNR/L 2020X06

Passande vändskär: WN.. 0604..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 30 mm

totallängd L: 89 mm

Underläggsplatta: 259031 9

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 9
Hävarmsskruv	259018 4
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skaftmått	20 mm
Hävarm	259015 6

ISO-kod hållare	PWLNRL 2020X06
Passande vändskär	WN.. 0604..
Huvudängd L ₁	30 mm
Fjäder	259046 2
Vändskärsstorlek	6 mm
totallängd L	89 mm
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 6	259015 6
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Skruv förhävarm Typ 4	259018 4
Fjäder Typ 2	259046 2
Underläggsplatta Typ 9	259031 9
PrecisionBit för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5