

Garant**CC.T 09T308, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260152 HB7020
GTIN	4045197698865
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T308 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	SM

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning