

**VNMG 160412, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251826 CA6525
GTIN	4960664472178
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
spån-brytare	MS
Primäranvändning	M
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärdjup a_p	0,75 - 2,5 mm
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160412
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning