

**CC.T 09T304, Sort: CA510**

Beställningsdata

Ordernummer	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	GK
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Primäranvändning	P
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning