

Garant**CC.T 120408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120408 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning