

HOLEX®**VNMG 160404 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Artikelklass	22D

Beskrivning

VNMG 160404 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup a_p : 0,75 - 4 mmMatning f : 0,08 - 0,35 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivning**

Skärdjup a_p	0,75 - 4 mm
spån-brytare	MM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradi	0,4 mm
Matning f	0,08 - 0,35 mm/v
Primäranvändning	M

Sort	HBX130
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral