

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 63
GTIN	4047109081765
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239655 15IP (6,3 Nm)
Antal skär Z	1

Grundstommestorlek	55
Centreringspetsens storlek	46
ISO-kod vändskär	WOEX 080404
Skruv för grundstomme	239655 20IP2
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	63
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 46	236655 46
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® centreringspets hårdmetall Typ 46	236657 46
KOMET KUB Centron® centreringspets HSS Typ 46	236656 46
KOMET® stomme Ø DC 55 mm	236654 55
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
KOMET® stomme Ø DC 55 mm	236652 55
KOMET® stomme Ø DC 55 mm	236653 55
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 20IP2	239655 20IP2
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
	659957 1600

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm
