

Garant**Digital finspindelsats med spindelnos \varnothing 9,75 – 88,1 mm, Anslutning: HW63****Beställningsdata**

Ordernummer	237567 HW63
GTIN	4045197816719
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Med **digitalt spindelhuvud** nr 237568, **digital displayenhet** nr 237601, borrarstänger och tillbehör i väskan.

Inställingsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i \varnothing .

Med extra precisionsavläsning på 0,001 mm i \varnothing .

\varnothing -inställning med mycket litet vändglapp genom direkt mätsystem.

För \varnothing 9,75 – 88,1 mm

Användningsdata:

För ursvarvningstål med skaft- \varnothing 16 mm och finbörningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602.**

leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237568 HW63

vardera 1 borrarstång (max. utsvarvningsslängd): nr 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

vardera 1 borrarstång (max. utsvarvningsslängd): nr 237640 \varnothing 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 \varnothing 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

1 digital displayenhet: Nr. 237601

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Invändig: ja

Teknisk beskrivning

Anslutning	HW63
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Justerbara skärhållare	237640
Borrstång	237636
Justerbara skärhållare	237642
Spindelnos Ø 9,75 – 88,1 mm Anslutning HW63	237568 HW63
Borrstång	237634
Borrstång	237632
Vändskärshållare för bryggor	237565
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
Borrstång	237630
Sats utan fäste Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
indikeringsenhet digital	237601