

Garant**Digital finspindelsats med spindelnos \varnothing 9,75 – 88,1 mm, Anslutning: BT40****Beställningsdata**

Ordernummer	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Med **digitalt spindelhuvud** nr 237568, **digital displayenhet** nr 237601, borrarstänger och tillbehör i väskan.

Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i \varnothing .

Med extra precisionsavläsning på 0,001 mm i \varnothing .

\varnothing -inställning med mycket litet vändglapp genom direkt mätsystem.

För \varnothing 9,75 – 88,1 mm

Användningsdata:

För ursvarvningstål med skaft- \varnothing 16 mm och finbörningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602.**

leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237568 BT40

vardera 1 borrarstång (max. utsvarvningsslängd): nr 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

vardera 1 borrarstång (max. utsvarvningsslängd): nr 237640 \varnothing 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 \varnothing 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Sort CU7010 (CCMT 060204)

1 digital displayenhet: Nr 237601

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Invändig: ja

Teknisk beskrivning

Anslutning	BT40
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Borrstång	237632
Justerbara skärhållare	237640
Borrstång	237630
Borrstång	237636
Vändskärshållare för bryggor	237565
Borrstång	237634
Justerbara skärhållare	237642
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
Spindelnos Ø 9,75 – 88,1 mm Anslutning BT40	237568 BT40
indikeringsenhet digital	237601
Sats utan fäste Ø 9,75 – 88,1 mm	237599