

**Garant****Finspindelsats Ø 9,75–30,1 mm, Anslutning: BT40****Beställningsdata**

Ordernummer	237566 BT40
GTIN	4045197816696
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

Med **digitalt spindelhuvud** nr 237568, **digital displayenhet** nr 237601, borrarstänger och tillbehör i väskan.

**Inställingsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.**

**Med extra precisionsavläsning på 0,001 mm i Ø.**

Ø-inställning med mycket litet vändglapp genom direkt mätsystem.

**För Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Användningsdata:**

För ursvarningsstål med skaft-Ø 16 mm och finbörningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602.**

**leveransinnehåll:**

1 spindelnos: nr 237568 BT40

vardera 1 borrarstäng (max. utsvarningslängd): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

1 digital displayenhet: Nr 237601

**Reservdel:**

Vändskärsskruv nr 219830.

**Rekommendation:**

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Invändig: ja

## Teknisk beskrivning

Anslutning	BT40
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Batterityp	LR3
Antal ingående batterier	1
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

## Tillbehör

CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
Vändskärshållare för bryggor	237565
Borrstång	237636
Borrstång	237634
Borrstång	237630
Borrstång	237632
Spindelnos Ø 9,75 – 88,1 mm Anslutning BT40	237568 BT40
Sats utan fäste Ø 9,75–164 mm	237598
indikeringsenhet digital	237601